


# DUO 塑料管 PU-2-DUO-BS

产品代号: 19581

FESTO

聚乙烯, 用于 CN- 和 CK- 管接头, 柔软和抗折 (不可用于食品工业).

最高工作压力是指最高温度时的工作压力.



## 技术参数

特性	值
外径	3.2 mm
与流量相关的弯曲半径	13 mm
内径	2.3 mm
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-35 ... 60 °C
授权	TÜV
产品质量视长度而定	0.01 kg/m
颜色	蓝色/黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料备注	不含有黄铜和PTFE
气管的材料信息	TPE-U(PU)