


连接电缆

KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B

产品代号: 196065

FESTO

用于 CPE-M1BH 和 CPE10SC 型电磁阀，以及 MPV 型多针分配器



技术参数

特性	值
装配位置	任意
附加功能	保持时降流功能
切换位置指示器	LED
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
紧固扭矩	0.25 Nm
产品重量	54 g
电连接	直角式插座 / 直列式插头 方形结构 / M8x1 2针 / 3 针
电缆结构	2x0,25
电缆直径	3.4 mm
电缆长度	2.5 m
防护性接地	还不可获得
安装类型	通过M2中心螺丝安装在电磁阀上
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
卷曲接头的材料信息	青铜