


连接电缆

KMYZ-7-24-10-LED-PUR

产品代号: 196070

FESTO

灵活性高，集成了保持电流下降功能,用于CPV阀岛。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
附加功能	保持时降流功能
切换位置指示器	LED
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU-EMV 指导原则
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 50 °C
紧固扭矩	0.25 Nm
产品重量	170 g
电连接	直角插座 / 电缆 方形结构/末端开放 2针 / 2 导线
电缆结构	2x0,25
电缆直径	3.4 mm
电缆长度	10 m
防护性接地	还不可获得
安装类型	通过自攻螺丝安装在电磁阀上
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	PA
电缆护套的材料信息	TPE-U(PUR)
卷曲接头的材料信息	青铜