

# 端板

## CDVI5.0-EPL-MP-K10

产品代号: 196694

FESTO

用于CDVI阀岛, 带多针电缆.



### 技术参数

特性	值
长度	30 mm
耐腐蚀等级 CRC	3
产品重量	1,800 g
安装类型	带附件
先导排气口82/84	G1/8
先导气口12	G1/8
先导气口14	G1/8
气动连接, 气口 1	G3/8
气动连接, 气口 3	G3/8
气动连接, 气口 5	G3/8
材料备注	符合 RoHS