

# 塑料气管 PFAN-8X1,25-NT

订货号: 197063

FESTO



## 数据表

特性	值
外径	8 mm
流量相关弯曲半径	110 mm
内径	5.9 mm
最小弯曲半径	25 mm
使用说明	无文字的气管
工作压力时完整温度范围	-0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...6 bar
取决于温度的工作压力	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 psi...217.5 psi
工作压力说明	水：温度范围为 0 - 85°C 时，最大值为 0.6 MPa 水蒸气：0 - 0.15 MPa, 0 - 1.5 bar, 0 - 22 psi
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） 水蒸气
材料的防火测试	UL94 V-0
油漆湿润缺陷物质（PWIS）符合性	VDMA24364-B2-L
洁净室等级	静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估
适合食品行业使用	见补充材料说明 参见合规性声明
介质温度注意事项	水蒸气：最高 120 °C
环境温度	-20 °C...150 °C
产品重量（取决于长度）	0.049 kg/m
气动接口	用于快插接头外径 8 mm 的气管 用于倒钩接头内径 6 mm，带联接螺母 用于内径 6 mm 的倒钩接头
颜色	本色
肖氏硬度	D 60 +5
材料说明	RoHS 合规
气管材料	PFA