

塑料气管

PFAN-10X1,5-NT

产品代号: 197064

FESTO

可耐150°C高温，并可用于食品加工行业



技术参数

特性	值
外径	10 mm
与流量相关的弯曲半径	140 mm
内径	7 mm
最小弯曲半径	22 mm
使用指南	无文字的气管
整个温度范围内的气源压力	-0.095 ... 0.7 MPa
整个温度范围内的工作压力	-0.95 ... 7 bar
整个温度范围内的气源压力	-13.775 ... 101.5 psi
随温度变化的工作压力	-0.095 ... 1.6 MPa
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 16 bar
随温度变化的工作压力	-13.775 ... 232 psi
有关操作压力的注意事项	水：最大 0.6 MPa，0 - 85 °C 时 水蒸气：0 - 0.15 MPa，0 - 1.5 bar，0 - 22 psi
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] 水（液态，无冰） 水蒸气
材料的防火测试	UL94 V-0
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
干净等级	该产品是一个静态对象，在按规定使用时，不能主动产生颗粒物。 在净室环境中使用前，清洁产品并且确保正确安装。
食品安全	参见补充材料信息 见一致性声明
介质温度注意事项	水蒸气：最高 120 °C
环境温度	-20 ... 150 °C
产品质量视长度而定	0.087 kg/m
气动连接	用于快插接头外径 10 mm
颜色	中性
肖氏硬度	D 60 +5
材料备注	符合 RoHS
材料信息，气管	PFA