


# AS-I模块

## ASI-EVA-4E-M12-5POL

产品代号: 197069

FESTO

用于 4 传感器输入的AS-I



### 技术参数

| 特性              | 值                         |
|-----------------|---------------------------|
| 极性容错保护          | 用于工作电压                    |
| DC工作电压, AS接口    | 26.5 ... 31.6 V           |
| 最大输入口数量         | 4                         |
| 残余脉动, AS接口      | 20 mVss                   |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 根据 EU-EMV 指导原则            |
| 储藏温度            | -20 ... 70 °C             |
| 防护等级            | IP65                      |
| 环境温度            | -5 ... 50 °C              |
| 授权              | c UL us - Recognized (OL) |
| 产品重量            | 200 g                     |
| 输入特性            | 符合IEC 1131-2, 02类         |
| 逻辑输入电路          | PNP (正向切换)                |
| 安装类型            | 带通孔                       |