


关断阀

HE-N1-LO

产品代号: 197132

FESTO



技术参数

特性	值
密封原则	软性
排气功能	不可节流
先导类型	直接
工作压力	1 ... 10 bar
C 值	38.47 l/sbar
b 值	0.47
标准额定流量	10,000 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
环境温度	-10 ... 60 °C
安装类型	具有螺纹的
装配位置	任意
流动方向	不可逆
产品重量	1,000 g
气动连接, 气口 1	1 NPT
气动连接, 气口 2	1 NPT
气动连接, 气口 3	1 NPT
材料信息, 密封	NBR TPE-U(PU)
材料信息, 壳体	压铸铝