


# 关断阀 HE-G1/2-LO

订货号: 197134

FESTO



## 数据表

特性	值
结构特点	活塞闸阀
驱动方式	手册
密封原理	软密封
排气功能	不带节流选项
手控装置	无
阀功能	两位三通阀, 双电控
工作压力	1 bar...10 bar
C 值	28.13 l/sbar
b 值	0.28
标准标称流量	6200 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[7:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	3 - 高耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 °C...60 °C
环境温度	-10 °C...60 °C
安装方式	管式安装 带通孔
安装位置	可选
流向	不可逆
产品重量	1100 g
气接口, 气口 1	G1/2
气接口, 气口 2	G1/2
气接口, 气口 3	G1
密封件材料	NBR TPE-U(PU)
外壳材料	压铸铝 PBT