


带电缆插头插座

KMH-1

产品代号: 197264

FESTO

用于电磁阀 MHA1-P...-HC/TC 及 MHP1-P...-HC/TC



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作电压范围 DC	24 V
防护等级	IP40 装配以后的状态
环境温度	-40 ... 80 °C
产品重量	7 g
电连接	插头插座 2针
电缆长度	1 m
安装类型	夹子
壳体颜色	黑色
材料备注	符合 RoHS
外壳的材料信息	POM
电缆护套的材料信息	PVC