

# 电终端 CPX

订货号: 197330

FESTO



## 数据表

特性	值
电气控制	现场总线 集成式控制器
环境温度	-5 °C...50 °C
储存温度	-20 °C...70 °C
防护等级	IP65 IP67
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟电磁兼容性指令 符合欧盟防爆指令 (ATEX) 符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 EMC 指令 根据 UK EX 指令 符合英国 RoHS 指令
KC 标记	KC-EMV
认证	RCM 商标 c UL us - 认证 (OL)
防爆	区 2 (ATEX) 区域 2 (俄罗斯) 2 区 (UKEX)
ATEX 气体类别	II 3G
欧盟境外防爆认证	EPL Gc (GB) EPL Gc (RU)
气体防爆阻燃类型	Ex ec IIC T4 Gc X
防爆环境温度	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
LED 显示屏	总线状态 通道状态 模块状态 系统状况
诊断	诊断存储器 面向通道和模块的诊断 模块欠压
最大地址容量, 输入	64 Byte
最大地址容量, 输出	64 Byte

特性	值
参数设置	诊断特性 防错响应 强制通道 信号设置
内部循环时间	< 1 ms
工作电压范围 DC	18 V...30 V
标称工作电压 DC	24 V
最大电源	16 A