

阀岛 MH2

产品代号: 197335


FESTO

带有高速切换阀。

将停止供货, 截至日期2007

要进行配置, 必须先将产品加入到购物篮中

数据页上所给出的技术参数和相关的附件不一定完全与本产品相匹配, 具体要看配置情况



技术参数

~ConfIndependentDatasheet

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单电控 3/2 常开, 单电控
标准额定流量	100 l/min
气动工作管线	M5
工作压力	-0.9 ... 8 bar
Elektrische Ansteuerung	单独连接 Multipol
阀位的最大数量	10
环境温度	-5 ... 40 °C
宽度	10 mm
防护等级	IP40 IP65
额定尺寸	2 mm
宽度尺寸	14 mm
排气功能	可节流
驱动类型	电气的
设计结构	耐压的提动阀
先导类型	直接
阀岛结构	固定模块宽度
切换位置指示器	是, 带插座
适合真空	是
额定工作电压 DC	5 V 24 V 12 V
耐腐蚀等级 CRC	2
介质温度	-5 ... 40 °C
材料备注	不含有黄铜和PTFE