

DUO 塑料管 PUN-H-6X1-DUO

订货号: 197397

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---|
| 外径 | 6 mm |
| 流量相关弯曲半径 | 26 mm |
| 内径 | 4 mm |
| 最小弯曲半径 | 10 mm |
| 使用说明 | TPE-U 基于以太网 |
| 气管特征 | 适用于拖链 |
| 工作压力时完整温度范围 | -0.095 MPa...0.6 MPa -13.775 psi...87 psi |
| 工作压力完整温度范围 | -0.95 bar...6 bar |
| 取决于温度的工作压力 | -0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi |
| 工作压力说明 | 水：与温度相关的工作压力，参见图表，0 - 60°C 时最高 0.3 MPa |
| 认证 | 德国技术监督协会 (TÜV) |
| 证书签发机构 | B 013277 0506 00 |
| 工作介质 | 压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:-:-] 水 (液态，无冰) |
| 材料的防火测试 | UL94 HB |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 适用于锂离子电池生产 | 不使用铜、锌或镍含量超过 1% 的金属。例外情况：钢中的镍、化学镀镍表面、印刷电路板、电缆、电插头连接器和线圈 |
| 洁净室等级 | 静态安装的元件，根据 ISO 14644-1 无法进行有意义的评估 |
| 适合食品行业使用 | 见补充材料说明 |
| 环境温度 | -35 °C...60 °C |
| 产品重量 (取决于长度) | 0.0366 kg/m |
| 气动接口 | 用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩接头内径 4 mm，带管接螺母 |
| 颜色 | 蓝色/黑色 |
| 肖氏硬度 | D 52 +/-3 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |
| 气管材料 | TPE-U(PU) |