


连接块 MHP2-PR8-3-PI-D9

产品代号: 197464

FESTO

带插座及电信号多针插头, 用于带气接头的板式阀 MHP2-...-PI
将停止供货, 截至日期2007



技术参数

特性	值
阀位的最大数量	8
耐腐蚀等级 CRC	2
底座的安装方法	带通孔 带高帽式导轨
阀的安装方式	具有内 (阴) 螺纹
气口 1/33	M7
气口 3/11	M7
材料备注	不含有黄铜和PTFE
底座的材料信息	锻造铝合金