

# 螺旋型塑料气管

## PUN-6X1-S-6-SW

产品代号: 197607

FESTO

高弹性, 具有很强的耐水解能力



### 技术参数

特性	值
工作长度	6 m
外径	6 mm
块长度	1.214 m
内径	4 mm
线圈直径	46 mm
绕线圈数	168
和温度相关的工作压力	-0.95 ... 10 bar
授权	TÜV
认证签发部门	B 013277 0506 00
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-35 ... 60 °C
产品重量	350 g
气动连接	用于快插接头外径 6 mm 用于倒钩式接头, 内径 4mm, 带螺母 用于倒钩式接头, 内径 4mm
颜色	黑色
肖氏硬度	D 52 +/-3
材料信息, 气管	TPE-U(PU)