

吸盘


VASE-15-G1/8-SIA

产品代号: 197999

FESTO

易于互换

该产品只可从Festo Korea Co. Ltd订购



技术参数

特性	值
吸盘直径	15 mm
工作介质	大气
耐腐蚀等级 CRC	1
环境温度	-30 ... 150 °C
安装螺纹	G1/8
肖氏硬度	60
材料备注	含有PWIS 物质
吸盘的材料信息	VMQ (硅)