

管接螺母 MCK-PK-13

订货号: 206504

FESTO



数据表

特性	值
规格	内螺纹 M22x1
工作压力时完整温度范围	0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi
工作压力完整温度范围	0 bar...10 bar
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 °C...60 °C
气接口, 气口 1	用于倒钩接头 (内径 13 mm), 带管接螺母
管接螺母材料	阳极氧化锻造铝合金
材料说明	RoHS 合规