


分气块 FR-8-1/4

产品代号: 2078

FESTO

用于气源分路。



技术参数

特性	值
额定尺寸	11.5 mm
装配位置	任意
整个温度范围内的工作压力	0 ... 16 bar
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
额定紧固扭矩	14 Nm
额定紧固扭矩的公差	± 20 %
产品重量	230 g
输出数量	8
输送管线的数量	1
气动连接, 气口 1	阴螺纹 G1/2
气动连接, 气口 2	阴螺纹 1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 壳体	压铸铝