



# 单向节流阀 GR-3/4

产品代号: 2103

FESTO

单向流量可调



## 技术参数

特性	值
阀功能	单向节流功能
气动连接, 气口 1	G3/4
气动连接, 气口 2	G3/4
调节元件	凸缘螺丝
安装类型	前面板安装 带通孔
节流方向上的标准额定流量	3,300 l/min
单向节流方向上的标准额定流量	4800 l/min
工作压力	0.3 ... 15 bar
环境温度	-10 ... 60 °C
材料信息, 壳体	锻造铝合金
装配位置	任意
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气 (一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气)
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	-10 ... 60 °C
产品重量	938 g
材料备注	符合 RoHS