


# 气垫板

## ATBT-100-300

产品代号: 2109870

FESTO



### 技术参数

特性	值
尺寸	100
轴承长度	300 mm
装配位置	水平的
安装类型	带沟槽螺母
气动连接	G1/4
工作压力	$\leq 2$ bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [1:4:1]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
环境温度	10 ... 50 °C
介质温度	10 ... 50 °C
耐腐蚀等级 CRC	2
产品质量视长度而定	3.6 kg/m
肖氏硬度	D 80 +/-5
材料备注	符合 RoHS
运行时的最大表面负载	400 kg/m <sup>2</sup>
飞行高度的重复精度	$\pm 10$ $\mu$ m
平整度, 已调节	60 $\mu$ m
平整度, 已装上	110 $\mu$ m