

管接螺母

MCK-PK-9-KU

产品代号: 211293

FESTO

聚合体设计结构.



技术参数

特性	值
尺寸	阴螺纹 M16x1
整个温度范围内的气源压力	0 ... 1 MPa
整个温度范围内的工作压力	0 ... 10 bar
整个温度范围内的气源压力	0 ... 145 psi
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
气动连接, 气口 1	用于倒钩式接头, 内径 9mm, 带螺母
材料信息, 联合螺母	POM
材料备注	符合 RoHS