


平行组件 EAMM-U-50-S38-40P-78

产品代号: 2155239

★ 核心产品范围

适合于电驱动器。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	50
装配位置	任意
减速比	1:1
最高速度	6,000 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP40
环境温度	-10 ... 60 °C
质量惯性力矩	12.1 kgmm ²
无负载时的驱动扭矩	0.01 Nm
可传递扭矩	1 Nm
产品重量	577 g
接口代码, 驱动器	S38
接口代码, 马达输入	40P
材料备注	符合 RoHS