


# 耳轴安装组件 DAMT-V1-50-A

产品代号: 2214909

★ 核心产品范围

FESTO



## 技术参数

特性	值
尺寸	50
基于标准	ISO 15552 (以前还包括VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	602.2 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 螺丝	钢 经过电镀
材料信息, 耳轴法兰	钢, 镀锌
材料信息, 夹紧件	钢, 镀锌
材料信息, 杆	高合金钢, 耐腐蚀