

# 轴向组件 EAMM-A-D40-40G-S1

产品代号: 2256399

FESTO

适合于电驱动器。



## 技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	12.5 Nm
产品重量	450 g
接口代码, 驱动器	D40A D40B
接口代码, 马达输入	40G
材料备注	符合 RoHS