

轴向组件

EAMM-A-D60-100A-S1

产品代号: 2256700

FESTO

适合于电驱动器。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-25 ... 60 °C
相对空气湿度	0 - 95 %
防护等级	IP65
环境温度	-10 ... 60 °C
可传递扭矩	17 Nm
产品重量	1,170 g
接口代码, 驱动器	D60A D60B
接口代码, 马达输入	100A
材料备注	符合 RoHS