


轴向安装组件 EAMM-A-P6-38A-67A

订货号: 2297641

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|----------------|
| 安装位置 | 可选 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 储存温度 | -25 °C...60 °C |
| 相对空气湿度 | 0 - 95% |
| 防护等级 | IP40 |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 可传递的扭矩 | 6.5 Nm |
| 产品重量 | 230 g |
| 接口代码, 驱动器 | P6-38A |
| 接口代码, 电机输入 | 67A |
| 接口代码, 离合器外壳 | 38A |
| 材料说明 | RoHS 合规 |