



消声器 U-1

产品代号: 2312
★ 核心产品范围

FESTO

适合在气动系统的排气口降噪同时避免污染。



技术参数

特性	值
装配位置	任意
工作压力 MPa	0 ... 1 MPa
工作压力	0 ... 10 bar
相对于大气的流量	20,800 l/min
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7::-]
关于工作和先导介质的说明	可以使用经过润滑的压缩空气
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
声压等级	90 dB(A)
环境温度	-10 ... 70 °C
产品重量	139.8 g
气动连接	G1
材料信息, 消声器插件	PE
材料备注	符合 RoHS