


扭力补偿 DARD-L1-18-M

产品代号: 2349274

FESTO



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------------|-------------------|
| 尺寸 | 18 |
| 径向偏移 +/- | 2.5 mm |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B1/B2-L |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 在力的方向上的最高负载 (长时间) +/- | 400 N |
| 产品重量 | 94 g |
| 材料备注 | 符合 RoHS |
| 材料信息, 适配器 | 铝 阳极氧化处理 |
| 材料信息, 安装销 | 钢 |
| 材料信息, 衬套 | 铝 阳极氧化处理 |
| 材料信息, 关节 | PA-加强 |
| 材料信息, 螺丝 | 涂层钢 |