


扭力补偿 DARD-L1-25-M

产品代号: 2349275

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	25
径向偏移 +/-	2.5 mm
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 60 °C
在力的方向上的最高负载 (长时间) +/-	800 N
产品重量	240 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 适配器	钢, 镀锌
材料信息, 安装销	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 衬套	钢, 镀锌
材料信息, 关节	钢, 镀锌
材料信息, 螺丝	涂层钢