


转接组件

DHAA-G-Q5-40-B6-40

产品代号: 2415812

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
产品重量	550 g
安装类型	带通孔和螺丝 带对心轴套
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 转接板	锻造铝合金
材料信息, 螺丝	钢
材料信息, 对心元件	钢