


# 夹紧轴套

## EAMH-86-11-C27.3

产品代号: 2429532

FESTO



### 技术参数

| 特性       | 值                      |
|----------|------------------------|
| 尺寸       | 86                     |
| 装配位置     | 任意                     |
| 最高速度     | 5,000 1/min            |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L         |
| 储藏温度     | -25 ... 60 °C          |
| 相对空气湿度   | 0 - 95 %               |
| 环境温度     | -10 ... 60 °C          |
| 质量惯性力矩   | 10.2 kgmm <sup>2</sup> |
| 产品重量     | 112 g                  |
| 材料备注     | 符合 RoHS                |