

# 洁净型蝶阀

## VZFB-D-40-WW-V4V4V


产品代号: 2464962  
将被停止供应的产品

公称通径DN40, 具有焊接端部, DIN 11850, FPM, 材料 1.4404.

将停止供货的产品,

供货至2022。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



### 技术参数

特性	值
设计结构	2位碟片阀
驱动类型	手动
密封原则	软性
装配位置	任意
安装类型	线路安装
过程阀接口	焊接的端部/焊接的端部
额定直径 DN	40
流动方向	可反向
过程阀的额定压力	10
驱动扭矩	10 Nm
基于标准	DIN 11851
介质	水 中性流体
介质温度	-15 ... 140 °C
材料备注	含有PWIS 物质 符合 RoHS
食品安全	参见补充材料信息
材料信息, 壳体	高合金钢, 耐腐蚀
外壳的材料编号	1.4404
材料信息, 盘	高合金钢, 耐腐蚀
碟片的材料编号	1.4404
材料信息, 轴	高合金钢, 耐腐蚀
主轴的材料编号	1.4404
产品重量	1,100 g
耐腐蚀等级 CRC	4 – 超强腐蚀影响