


底座 VABP-S1-1V1G-G14-2

订货号: 2614860

FESTO



数据表

特性	值
宽度	42 mm
功能端口 32	G1/8
功能气口 34	G1/8
气口 22	底座 G1/4
气口 44	底座 G1/4
安装位置	可选
工作压力	0 bar...16 bar
标准标称流量	1400 l/min
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010[6:4:4]
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
介质温度	0 °C...50 °C
环境温度	0 °C...50 °C
产品重量	1623 g
先导气口 14	G1/8
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 4	G1/4
材料说明	RoHS 合规
气路板材料	精制铝合金
O 型圈材料	NBR
螺钉材料	钢