

Y形带销接杆 SG-M12

产品代号: 2675

FESTO

带六角螺母,用于气缸耳轴安装(活塞杆侧面),符合DIN ISO 8140标准.



技术参数

特性	值
尺寸	M12
基于标准	ISO 8140
符合标准	DIN 71752
螺纹连接	阴螺纹 M12
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
符合 CD-0033 的 RSBP 分类	F1
环境温度	-40 ... 150 °C
产品重量	168 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 安装销	钢 经过电镀
材料信息, U形夹	钢 经过电镀
材料信息, 螺母	钢 经过电镀