


气囊式气缸

EB-80-45

产品代号: 2748904

FESTO

无需维护, 无爬行



技术参数

特性	值
尺寸	80
所需的安装直径	95 mm
行程	45 mm
伸出时的最大高度	110 mm
最大倾斜角度	15 deg
最大偏移	10 mm
最小安装高度	65 mm
工作模式	单作用
工作压力	0 ... 8 bar
工作介质	压缩空气符合 ISO 8573-1:2010 [-:~:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-40 ... 70 °C
复位力	200 N
产品重量	500 g
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
气动连接	G1/4
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 波纹管	CR
材料信息, 壳体	铸铝