

# 平行组件 EAMM-U-70-D40-60G-96-S1

产品代号: 2785542

FESTO

适合于电驱动器。



## 技术参数

| 特性         | 值                     |
|------------|-----------------------|
| 尺寸         | 70                    |
| 装配位置       | 任意                    |
| 减速比        | 1:1                   |
| 最高速度       | 5,000 1/min           |
| PWIS 符合性   | VDMA24364 区域III       |
| 储藏温度       | -25 ... 60 °C         |
| 相对空气湿度     | 0 - 95 %              |
| 防护等级       | IP65                  |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C         |
| 质量惯性力矩     | 118 kgmm <sup>2</sup> |
| 无负载时的驱动扭矩  | 0.18 Nm               |
| 可传递扭矩      | 7 Nm                  |
| 产品重量       | 1,770 g               |
| 接口代码, 驱动器  | D40B                  |
| 接口代码, 马达输入 | 60G                   |
| 材料备注       | 符合 RoHS               |