

# 平行组件 EAMM-U-145-D100-120G-188-S1

产品代号: 2803622

FESTO

适合于电驱动器。



## 技术参数

| 特性         | 值                       |
|------------|-------------------------|
| 尺寸         | 145                     |
| 装配位置       | 任意                      |
| 减速比        | 1:1                     |
| 最高速度       | 4,000 1/min             |
| PWIS 符合性   | VDMA24364 区域III         |
| 储藏温度       | -25 ... 60 °C           |
| 相对空气湿度     | 0 - 95 %                |
| 防护等级       | IP65                    |
| 环境温度       | -10 ... 60 °C           |
| 质量惯性力矩     | 2,270 kgmm <sup>2</sup> |
| 无负载时的驱动扭矩  | 2 Nm                    |
| 可传递扭矩      | 50 Nm                   |
| 产品重量       | 12,100 g                |
| 接口代码, 驱动器  | D100B                   |
| 接口代码, 马达输入 | 120G                    |
| 材料备注       | 符合 RoHS                 |