


# T形快插接头

## NEDU-L2R1-V10-M12G5-M12G5

产品代号: 2839867

FESTO



### 技术参数

特性	值
基于标准	EN 61076-2-101
安装类型	具有螺纹的
产品重量	25 g
电接口 1	直列式插座, M12x1, 5针, A 编码
电接口 2	直列式插座, M12x1, 5针, A 编码
电接口 3	直列式插头, M12, 5 针, A
工作电压范围 DC	0 ... 30 V
40°C时的可接受电流负载	4 A
电泳强度	1.5 kV
防护等级	IP65 IP67
环境温度	-25 ... 85 °C
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
材料备注	符合 RoHS
污染等级	3
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
材料信息, 壳体	TPE-U(PUR)
壳体颜色	黑色
材料信息, 联合螺母	牙铸锌 镀镍
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 电气触片	铜合金 镀金