

# 夹头修复工具 AGTC-T-SG-1

产品代号: 2927782  
将被停止供应的产品

FESTO

将停止供货的产品，  
供货至2023。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
阀功能	3/2 常闭, 单稳态
气动连接, 气口 1	阴螺纹 1/4
驱动类型	机械的
工作压力	2 ... 6 bar
环境温度	5 ... 40 °C
材料信息, 壳体	PA-加强 TPE-S
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
关于工作和先导介质的说明	不可使用经过润滑的压缩空气
CE 符号 (参见符合的标准)	根据 EU 机器设备指导原则
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
介质温度	5 ... 40 °C
最大紧固扭矩	15 Nm
产品重量	750 g
材料信息, 连接螺纹	锻造铝合金, 阳极氧化
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 支架	不锈钢弹簧钢
材料信息, 工具架	高合金钢
工具支架	T型槽, 带推件