

管接螺母 MCK-PK-6

订货号: 2966

FESTO



数据表

| 特性 | 值 |
|---------------------|---------------------------------------|
| 规格 | 内螺纹 M12x1 |
| 工作压力时完整温度范围 | 0 MPa...1 MPa 0 psi...145 psi |
| 工作压力完整温度范围 | 0 bar...10 bar |
| 耐腐蚀等级 CRC | 2 - 中等耐腐蚀能力 |
| 油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 环境温度 | -10 °C...60 °C |
| 气接口, 气口 1 | 用于 8 mm 外径的气管 用于倒钩接头内径 6 mm, 带管接螺母 |
| 管接螺母材料 | 阳极氧化锻造铝合金 |
| 材料说明 | RoHS 合规 |