


多针组件 EADH-E17-MP1

产品代号: 2972137

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	3 – 强腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
储藏温度	-10 ... 60 °C
防护等级	IP40
环境温度	10 ... 40 °C
产品重量	70 g
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 密封	FPM
材料信息, 支架	不锈钢