


阀 VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A

订货号: 3014556

FESTO



数据表

特性	值
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态
驱动方式	电控
宽度	50 mm
标准标称流量	52 l/min
工作气口	G1/4
工作压力	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
结构特点	直动式提动阀
复位类型	弹簧复位
防护等级	IP65
公称通径	1.2 mm
密封原理	软密封
安装位置	可选
手控装置	无
先导类型	直接
流向	不可逆
适用于真空	是
b 值	0.53
c 值	0.21 l/sbar
流量 Kv, 增压	0.04 m ³ /h
排气流量 Kv	0.04 m ³ /h
标准标称流量 2-3	49 l/min
关闭时间	60 ms
打开时间	40 ms
防爆	区 1 (ATEX) 区 2 (ATEX) 区 21 (ATEX) 区 22 (ATEX)
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:2:2]
耐腐蚀等级 CRC	4 - 极高的耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364 区域 III
介质温度	-25 °C...60 °C

特性	值
环境温度	-25 °C...60 °C
产品重量	170 g
气接口, 气口 1	G1/4
气接口, 气口 2	G1/4
气接口, 气口 3	G1/4
材料说明	RoHS 合规
密封件材料	NBR
外壳材料	Ematal 涂层铝