


串联底座

VIGK-04-D-1-NPT

产品代号: 30428

FESTO

用于阀岛
该产品只可从Festo USA订购



技术参数

| 特性 | 值 |
|------------|------------------------------|
| 宽度 | 149 mm |
| 工作压力 | -0.9 ... 16 bar |
| 工作介质 | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| 介质温度 | -10 ... 60 °C |
| 环境温度 | -10 ... 60 °C |
| 授权 | UL - Recognized (OL) |
| 底座的安装方法 | 带通孔 |
| 先导气口12/14 | NPT1/8-27 |
| 气动连接, 气口 1 | NPT1/2-14 |
| 气动连接, 气口 2 | NPT1/4-18 |
| 气动连接, 气口 3 | NPT1/2-14 |
| 气动连接, 气口 4 | NPT1/4-18 |
| 气动连接, 气口 5 | NPT1/2-14 |
| 底座的材料信息 | 压铸铝 |