



# 摆动驱动器 DRQ-100-270-PPVJ-A

产品代号: 30604  
将被停止供应的产品

FESTO

位置感测,带可调缓冲器和自调间隙的齿轮?  
将停止供货的产品,  
供货至2017。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。



## 技术参数

特性	值
尺寸	100
缓冲角度	52 deg
两侧旋转角度的设定范围	-8 /+ 8 deg
摆动角度	270 deg
缓冲	气缓冲, 可调
装配位置	任意
设计结构	齿轮齿条机构
位置检测	用于接近式传感器
工作压力	2.5 ... 10 bar
6 bar时的最大摆动频率	0.5 Hz
工作模式	双作用
工作介质	压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
环境温度	-10 ... 60 °C
6 bar时的理论扭矩	150 Nm
允许的质量惯性矩	0.2 kgm <sup>2</sup>
产品重量	39,000 g
安装类型	具有内(阴)螺纹
气动连接	G1/2
驱动轴的材料信息	Case-硬化钢
密封件的材料信息	TPE-U(PU)