


连接电缆

KMC-1-24DC-5-LED

产品代号: 30933

FESTO

预装配, 用于 C- 和 N1- 电磁线圈



技术参数

| 特性 | 值 |
|-------------------|-----------------------------------|
| 工作状态显示 | LED |
| 安装类型 | 通过M3中心螺丝安装在电磁阀上 |
| 装配位置 | 任意 |
| 产品重量 | 320 g |
| 电连接 | 插头插座 插头样式 A 型, 符合EN 175301-803 |
| 额定工作电压 DC | 24 V |
| 极性容错保护 | 对于所有的电接口 |
| 防护性接地 | 已可供应 |
| 电缆长度 | 5 m |
| 电缆直径 | 6 mm |
| 电缆结构 | 3x0,75 |
| 防护等级 | IP67 to IEC 60529 |
| 环境温度 | -20 ... 80 °C |
| CE 符号 (参见符合的标准) | 符合EU RoHS 指令 |
| UKCA 标志 (参见一致性声明) | 符合英国 RoHS 指令 |
| PWIS 符合性 | VDMA24364-B2-L |
| 耐腐蚀等级 CRC | 1 – 低腐蚀影响 |
| 材料信息, 电缆护套 | PVC |
| 材料信息, 壳体 | PC |
| 材料信息, 电气触片 | 青铜 |