


# 带电缆插头插座 KMV-1-24DC-5-LED

产品代号: 30941

FESTO

预装配, 用于 V- 电磁线圈



## 技术参数

特性	值
工作状态显示	LED
安装类型	通过M3中心螺丝安装在电磁阀上
装配位置	任意
产品重量	320 g
电连接	插头插座 插头样式B型, 符合EN 175301-803
额定工作电压 DC	24 V
极性容错保护	对于所有的电接口
防护性接地	已可供应
电缆长度	5 m
电缆直径	6 mm
电缆结构	3x0,75
防护等级	IP67 to IEC 60529
环境温度	-20 ... 80 °C
CE 符号 (参见符合的标准)	符合EU RoHS 指令
UKCA 标志 (参见一致性声明)	符合英国 RoHS 指令
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	1 – 低腐蚀影响
材料信息, 电缆护套	PVC
材料信息, 壳体	PC
材料信息, 电气触片	青铜