

带电缆插座 KME-1-24-5-LED

订货号: 30945

FESTO



数据表

特性	值
信号状态显示器	黄色 LED
安装方式	通过 M3 中央螺丝安装在电磁阀上
安装位置	可选
产品重量	280 g
电气接口 1	直角式插座，方形设计，3 针，C 型
电气接口 2	开放式，2 芯
标称工作电压 DC	24 V
40°C 时的额定电流	4 A
保护导线接口	不可用
电缆长度	5 m
电缆特征	用于静态应用
最小电缆弯曲半径	52 mm
电缆直径	5.2 mm
电缆直径公差	± 0.1 mm
电缆结构	2 x 0.75 mm ²
防护等级	IP67 符合 IEC 60529 标准
环境温度	-20 °C...80 °C
CE 认证 (见合格声明)	符合欧盟 RoHS 指令
CE 标记 (见合格声明)	符合英国 RoHS 指令
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B2-L
耐腐蚀等级 CRC	1 - 低耐腐蚀能力
电缆护套材料	PVC
外壳材料	TPE-U(PU)
密封件材料	NBR
电触头材料	镀银铜合金