


L 型倒钩式接头 LCN-M3-PK-3

订货号: 30982

FESTO



数据表

特性	值
公称通径	2 mm
旋入螺钉上的密封件类型	密封圈
工作压力完整温度范围	-0.95 bar...10 bar
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7::-]
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	0 °C...60 °C
气接口, 气口 1	外螺纹 M3
气接口, 气口 2	适用于气管外径 4 mm
材料说明	RoHS 合规
外壳材料	压铸锌 高合金不锈钢