

防护套管
MKG-36-PG-29
产品代号: 3156319

FESTO



技术参数

特性	值
装配位置	任意
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
环境温度	-20 ... 100 °C
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 导管	PP