


导向单元 EAGF-P1-KF-40-100

产品代号: 3192957
将被停止供应的产品

用于电缸 EPCO。
将停止供货的产品，
供货至2025。请访问门户网站的支持端口以查找替代产品。

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	40
行程	100 mm
反向空隙	0 µm
装配位置	任意
导向	循环滚珠轴承导向
设计结构	导向
最大加速度	25 m/s ²
最高速度	1 m/s
耐腐蚀等级 CRC	0 - 无腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B2-L
防护等级	IP40
环境温度	0 ... 50 °C
最大输出力F _y	380 N
最大输出力 F _y 静态	510 N
最大输出力F _z	380 N
最大输出力 F _z 静态	510 N
最大扭矩M _x	20 Nm
M _x 为静态时的最大扭矩	27 Nm
最大扭矩M _y	15 Nm
M _y 为静态时的最大扭矩	20 Nm
最大扭矩M _z	15 Nm
M _z 为静态时的最大扭矩	20 Nm
置换力	6 N
0 mm行程时的移动质量	560 g
0 mm行程时的基本重量	1,910 g
每10 mm 行程所增加的重量	18 g
每 10 mm 行程的附加质量系数	18 g
0 mm 行程时的移动质量重心	36 mm
每10 mm 行程的移动质量重心附加公差	4.5 mm
安装类型	具有内 (阴) 螺纹
材料备注	符合 RoHS
材料信息，导向元件	热处理钢 电镀层为硬铬
材料信息，壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息，轭板	锻造铝合金 阳极氧化处理